

Mas 050 Inox

FICHE TECHNIQUE

La combinaison standard **Mas 050 Inox** est constituée de :
 13 marches en hêtre massif
 13 supports en acier
 rampe avec lisses en acier Inox
 pour le côté intérieur

Teintes bois

Blanchi, noyer clair, wengé/noir et naturel



Couleurs acier

Blanc 9010 sablé, noir 9005 sablé et gris anthracite




Tableau 1

				ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES
AUGMENTATIONS	HAUTEUR ESCALIER EN CM	MARCHES	HAUTEURS	MARCHES
	de 297 à 327	15	16	+ 2
	de 278 à 306	14	15	+ 1
STANDARD	de 260 à 286	13	14	13 MARCHES + 13 SUPPORTS + RAMPE AVEC LISSES
RÉDUCTIONS	de 241 à 265	12	13	-
	de 223 à 245	11	12	-
	de 204 à 224	10	11	-
	de 186 à 204	9	10	-



HAUTEURS RÉGLABLES ENTRE 18,5 ET 20,5 CM



ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES



GARDE-CORPS D'ÉTAGE SUPPLÉMENTAIRE

Il est nécessaire pour protéger l'ouverture de l'étage supérieur (fig.1). Il s'agit d'un module à éléments de 120 cm, comprenant 5 colonnettes, main courante, lisses et fixations.

RAMPE EXTÉRIEURE

La rampe extérieure supplémentaire, constituée de 4 colonnettes, main courante, lisses et fixations, est utilisée comme protection si le côté extérieur de l'escalier est loin du mur. La rampe extérieure élargit l'escalier de 5 cm.


RAMPE EXTÉRIEURE (75/85)

Il est possible de compter le nombre de colonnettes nécessaires sur le côté extérieur de l'escalier. Les colonnettes sont représentées par des points sur le côté extérieur.

TYPLOGIE TRÉMIES ET GARDE-CORPS D'ÉTAGE



sans trémie

fig. 1



ROTATION

On choisit le sens de rotation, à droite ou à gauche, au moment de la pose.



MARCHES SUPPLÉMENTAIRES

Pour atteindre une hauteur de 327 cm, il est nécessaire d'acheter une ou plusieurs marches supplémentaires, constituées de structure, marche et colonnettes (Tab. 1).

CONTREMARCHE TUBULAIRE

Permet de réduire l'espace présent entre les marches et d'éviter ainsi la chute des enfants.



PANNEAU DE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE

Il s'agit d'un accessoire de sécurité destiné à être appliqué sur les garde-corps et les éléments horizontaux afin que les enfants ne puissent pas les escalader. Il est composé d'un panneau en polycarbonate transparent antichoc, de 36 cm de haut et de 68 cm de long, avec la possibilité de diminuer la longueur au moment du montage. Les fixations sont en polycarbonate transparent. Pour calculer le nombre de modules à commander, utiliser le tableau suivant :

LONGUEUR BALUSTRADE EN CM	QUANTITÉ
de 0 à 120	2
de 121 à 180	3
de 181 à 236	4
de 237 à 292	5
de 293 à 348	6
de 349 à 404	7
de 405 à 460	8
de 461 à 516	9

Exemple : pour appliquer la rampe extérieure uniquement sur le côté extérieur de l'escalier, il est nécessaire de faire la somme des colonnettes : 1+2+2 = 5. Il est nécessaire de commander 2 rampes extérieures supplémentaires.

Conseils pour la sélection

La trémie conseillée doit avoir au minimum les dimensions de l'escalier moins deux marches.

Les girons mesurent :

- de 22,5 à 25 cm pour les largeurs 75 - 85 cm.

Les schémas indiquent les dimensions maximales et minimales de toutes les configurations réalisables avec les **Mas 030 e Mas 050 Inox** à 1/4 tournant (L), 2/4 tournants (U) et rectiligne (I).

La trémie, est-elle déjà réalisée ?

Chercher entre les schémas celui qui s'adapte le mieux à la cage d'escalier :



La trémie du plancher doit avoir au minimum les dimensions de l'escalier moins deux marches. Rappelez-vous s'il s'agit d'un modèle avec largeur 75 cm ou bien d'un modèle avec largeur 85 cm, pour le choix d'éventuels éléments supplémentaires.

La trémie, est-elle à réaliser ?

Choisir entre les schémas celui qui s'adapte le mieux à la cage d'escalier : la trémie doit avoir au minimum les dimensions du schéma choisi moins deux marches. Rappelez-vous s'il s'agit d'un modèle avec largeur 75 cm ou bien d'un modèle avec largeur 85 cm, pour le choix d'éventuels éléments supplémentaires.

Légende :

- les deux premières marches hors de la trémie
- marches réglables en giron
- marches de courbe
- marche finale



configuration en L

configuration en U


configuration en I

type de trémie

75

Réglage giron :


- de 22,5 à 25 cm réglable
- 32 cm fixe



85

Réglage giron :

- de 22,5 à 25 cm réglable
- 32 cm fixe







Conseils pour la sélection

Les encombrements reportés sur les configurations en I, L et U suivantes comprennent la distance minimum de 2 cm qu'il faut laisser d'un mur éventuel.


Légende :

- les deux premières marches hors de la trémie
- marches réglables en giron
- marche finale


75 L - 85 L




75 I - 85 I




75 U - 85 U




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	218-233	159	108
87	228-243	179	118




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	173-183	159	153-158
87	183-193	179	163-168




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	128-133	159	198-208
87	138-143	179	208-218




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	83	159	243-258
87	93	179	253-268




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	173-183	182-184	131-133
87	183-193	202-204	141-143




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	196-208	159	131-133
87	206-218	179	141-143




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	151-158	159	176-183
87	161-168	179	186-193



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	106-108	159	221-233
87	116-118	179	231-243




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	196-208	182-184	108
87	206-218	202-204	118




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	151-158	182-184	153-158
87	161-168	202-204	163-168


75 U - 85 U




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	128-133	182-184	176-183
87	138-143	202-204	186-193




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	83	182-184	221-233
87	93	202-204	231-243




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	151-158	204-209	131-133
87	161-168	224-229	141-143




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	106-108	204-209	176-183
87	116-118	224-229	186-193




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	151-158	227-234	108
87	161-168	247-254	118




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	106-108	182-184	198-208
87	116-118	202-204	208-218




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	173-183	204-209	108
87	183-193	224-229	118



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	128-133	204-209	153-158
87	138-143	224-229	163-168




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	83	204-209	198-208
87	93	224-229	208-218




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	128-133	227-234	131-133
87	138-143	247-254	141-143


75 U - 85 U




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	106-108	227-234	153-158
87	116-118	247-254	163-168




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	83	227-234	176-183
87	93	247-254	186-193




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	128-133	249-259	108
87	138-143	269-279	118




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	106-108	249-259	131-133
87	116-118	269-279	141-143




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	83	249-259	153-158
87	93	269-279	163-168



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	106-108	272-284	108
87	116-118	292-304	118



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	83	272-284	131-133
87	93	292-304	141-143



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	83	294-309	108
87	93	314-329	118

